



## GENERADOR DE SEÑAL 4-20mA -Gabinete 3M-



El equipo se provee calibrado de fábrica para una máxima **impedancia de 400 Ω** en la salida. No obstante si se desea efectuar una recalibración, se debe acceder a los ajustes correspondientes extrayendo el cubre-bornes inferior como lo muestra la figura.

La calibración es la siguiente:  
● Ajustando **4mA** con los pulsadores ubicados en frente del equipo, verificar que en los bornes de salida exista éste valor de corriente establecido. En casos de que exista diferencia, corregir la misma con el preset correspondiente. Repetir este procedimiento para **20mA** de salida.

